

FLEX**Satineermachine TRINOX FLEX, Type: BSE14-3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Artikelklasse	03S

Omschrijving**Uitvoering:****Krachtige satineermachine TRINOFLEX BSE 14-3 100 met constant-elektronica.**

- Met toerentalkeuze en -stabilisator door middel van een tachogenerator.
- Zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en herstartblokkering na stroomuitval.
- Volledig ingegoten elektronicamodule voorkomt schade door stof.

Toepassing:

Voor het satineren, polijsten, borstelen, gladmaken, ontroesten en afbramen.

Levering:

Satineermachine BSE14-3 100, 1 schuurvoorzetstuk satineren BS100.

Fabrikantnummer: BSE 14-3 100

Wattage: 1400 W

Toerentalbereik: 1000 - 3500 min⁻¹

Gereedschapsopname: 19

Lengte polijstgereedschap: 100 mm

Maximale polijstgereedschap-Ø: 125 mm

Technische beschrijving

Gereedschapsopname	19
Fabrikantnummer	BSE 14-3 100
Toerentalbereik	1000 - 3500 min ⁻¹

Maximale vibratie volgens EN	0 m/s ²
Lengte polijstgereedschap	100 mm
Wattage	1400 W
Maximale polijstgereedschap-Ø	125 mm
Gewicht	2,9 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Satineermachine

Accessoires

Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 180	568538 180
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 120	568538 120
Opnamewals Ø 100×100 mm Type AIR	568577 AIR
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 280	568535 280
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelvergelijking 280	568558 280
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 80	568535 80
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelvergelijking 180	568558 180
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 240	568538 240
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 120	568532 120
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 40	568532 40
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 280	568538 280
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 600	568538 600
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 80	568532 80
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelvergelijking 100	568558 100
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 120	568535 120
Minischuurband Ø 100×100 mm Korrelgrootte 60	568532 60