



## Accu- / netradio, Type: M18JSR



### Bestelgegevens

Bestelnummer	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.

- **USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten.**
- **AUX-ingang voor het aansluiten van externe audioafspeelapparatuur.**
- **Digitale LCD-klok incl. batterijen.**
- **Werkt op Milwaukee-accu's 18 volt of met 220-240 volt wisselspanning.**

High-performance audiosysteem met AM/FM-tuner.

- **Twee luidsprekers met passieve membranen zorgen voor een luide, duidelijke sound met een volle bas.**
- **Digitale tuner met 10 geheugenplaatsen.**
- **Robuust design beschermt de radio tegen spatwater en stof op de bouwplaats.**
- **Vak voor veilige opslag van MP3-speler.**

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu's.

### Technische beschrijving

Aansluiting	USB-aansluiting
Fabrikantnummer	M18JSR-0
Hoogte	200 mm
Lengte	400 mm
Breedte	400 mm
Accuspanning	18 V
Gewicht	5 kg
Aantal inbegrepen accu's	0
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Radio

## Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC