



Accu- / netradio, Type: M18JSRDAB



Bestelgegevens

Bestelnummer	073960 M18JSRDAB
GTIN	4002395167760
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.

- **USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten.**
- **AUX-ingang voor het aansluiten van externe audioafspeelapparatuur.**
- **Digitale LCD-klok incl. batterijen.**
- **Werkt op Milwaukee-accu's 18 volt of met 220-240 volt wisselspanning.**

High-performance audiosysteem met digitale radio DAB+ en FM-tuner.

- **Twee luidsprekers met passieve membranen zorgen voor een luide, duidelijke sound met een volle bas.**
- **Digitale tuner met 10 geheugenplaatsen.**
- **Robuust design beschermt de radio tegen spatwater en stof op de bouwplaats.**
- **Vak voor veilige opslag van MP3-speler.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu's.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Gewicht	5 kg
Fabrikantnummer	M18JSRDAB+-0
Lengte	400 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Accuspanning	18 V
Hoogte	200 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Radio

Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C