



Industriële led-hoofdlamp, Producentaanduiding: ISEO3



Bestelgegevens

Bestelnummer	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige **industriële** led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**

Zeer lichte, eenvoudig te bedienen hoofdlamp met drie lichtmodi en extra, niet-verblindende, **rode led met knipperfunctie**. Waterstraalbestendig IP X6.

Opmerking:

Op de producten van de 'i-Serie' biedt de producent alleen bij online registratie een garantie van 24 maanden. Op <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> is de procedure van de online registratie beschreven.

IP-klasse: IP X6

IP-klasse: IP X6

Lichtstroom stand 1: 100 lm

Lichtstroom stand 2: 15 lm

Brandduur stand 1: 10 h

Brandduur stand 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Technische beschrijving

Reikwijdte lichtbundel	30 - 100 m
Batterijtype	Micro, AAA
Lichtstroom	15 - 100 lm

Advanced Focus System (AFS)	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Gewicht	105 g
Smart Light Technology (SLT)	ja
Levering met riemtasje	ja
Fabrikantnummer	ISEO3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Brandduur	10 - 40 h
Kop-Ø	29 mm
Rapid Focus	ja
IP-klasse	IP X6
ATEX-zone	geen
Chemische opbouw	Alkali-mangaan
oplaadbaar	nee
Verlichting dimbaar	nee