

## HEDI

### Machine-/werkpleklamp, Type: 6LED



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081300 6LED
GTIN	4003644000111
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

**Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm** voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. Machinelamp met **led's** voor gerichte belichting van de werkplek. Laag energieverbruik; verwarming en blootstelling van de belichte objecten aan UV-straling worden voorkomen.

**Norm:**

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Levering:**

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

**Opmerking:**

Leverbaar in lichtkleur warmwit (3.000 K).

IP-klasse: IP 20

Lichtopbrengst: 6 W  
Lichtstroom: 450 lm  
Aantal led's: 4  
Aansluitkabel lengte: 3 m

## Technische beschrijving

Aantal led's	4
Lichtstroom	450 lm
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluitkabel lengte	3 m
Lichtkleur	6.500 K
Lichtbron	Led
Lampen vervangbaar	ja
Lichtopbrengst	6 W
Producttype	Werkplekverlichting

## Accessoires

Reservelamp Geschikt voor type 6LED	081310 6LED
-------------------------------------	-------------