

HEDI**Machine-/werkpleklamp, Type: 6LEDDUO**

Bestelgegevens

Bestelnummer	081300 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. **Omschakelbaar naar breed- of puntstraler**, lampkop **340° draai- en zwenkbaar** dankzij kogelgewricht.

Machinelamp met **led's** voor gerichte belichting van de werkplek. Laag energieverbruik; verwarming en blootstelling van de belichte objecten aan UV-straling worden voorkomen.

Norm:

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

Opmerking:

Leverbaar in lichtkleur warmwit (3.000 K).

IP-klasse: IP 20
Lichtopbrengst: 6 W
Lichtstroom: 450 lm
Aantal led's: 4
Aansluitkabel lengte: 3 m

Technische beschrijving

Aantal led's	4
Aansluitkabel lengte	3 m
Lichtstroom	450 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Led
IP-klasse	IP 20
Lichtkleur	6.400 K
Lampen vervangbaar	ja
Lichtopbrengst	6 W
Producttype	Werkplekverlichting

Accessoires

Reservelamp Geschikt voor type 6LED	081310 6LED
-------------------------------------	-------------