

Garant**Wieldragerpaar voor verrijdbare ladenkast Duwrichting ladefront, Type: R27E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Artikelklasse	91H

Omschrijving**Uitvoering:**

Wieldragerpaar – telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (Ø 100 mm) met vergrendeling, verbonden door een traverse. **Let op de looprichting van de wielen.** Belastbaarheid 600 kg bij een gelijkmatig verdeelde last.

T.b.v.:

Wieldragerpaar geschikt voor behuizingen voor gereedschapskasten van productgroep 94 (tot 08-2019) met **afmetingen 27x27 E**. Om veiligheidsredenen (kantelgevaar) maximale nuttige hoogte van de behuizing van 800 mm. **Duwen vanaf het ladefront.**

Opmerking:

- **Lades in verrijdbare gereedschapskasten moeten van ladeblokkering worden voorzien. Hierdoor worden de lades na het sluiten automatisch vergrendeld, zodat deze niet open gaan tijdens het verrijden. Ladeblokkeringen voor lades in productgroep 94 (tot 08-2019) vindt u onder nr. 949605 in de reserveonderdelenlijst.**
- **Houd bij de belastbaarheid van de wielen (600 kg) rekening met het eigen gewicht van de kast.**
- **Let op de gewenste looprichting van de wielen.**

Technische beschrijving

Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Maximale belastbaarheid totaal	600 kg

Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Producttype	Rol