

**Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630068 6
GTIN	4062406230173
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 631020 maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Verlengstukken: 2 St. nr. 632420 maat 50; 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Hoogte: 47 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel

Aantal delen	13
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Hardschuiminlay voor assortiment 630068	630324 630068
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm	632420 50
Systeembox Type 2	630323 2
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4