



Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 43-delig, Aantal delen: 43



Bestelgegevens

Bestelnummer	630038 43
GTIN	4062406230166
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M20.

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 11 St. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 inch doppen 12-kant: 13 St. nr. 642120 maat 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 St. nr. 631720 maat 3; 4; 5

1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 643220 maat 6; 8; 10; 12; 14

1/4 inch dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029

1/2 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 641320 gr. 295

1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 1/4

1/4 inch verlengstukken: 2 St. nr. 632420 maat 50; 150

1/2 inch verlengstukken: 2 St. nr. 641020 maat 130; 255

1/4 inch cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

1/2 inch cardangewricht: 1 st. nr. 641620 gr. 1/2

1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4

1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640190 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	Dopsleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	13-32 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	43
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-14 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	507 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
Hardschuiminlay voor assortiment 630038	630324 630038
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643220 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643220 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
Systeembox Type 5	630323 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643220 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643220 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643220 10
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm	632420 50
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642120 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642120 24
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642120 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642120 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642120 13

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642120 27
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642120 21
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642120 30
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642120 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642120 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642120 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642120 32
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642120 18