



## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 17-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630168 6
GTIN	4062406230180
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150

Verlengstukken: 1 st. nr. 632420 maat 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aantal delen	17
Aandrijfvierkant	1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Hardschuiminlay voor assortiment 630168	630324 630168
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
Systeembox Type 2	630323 2
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7