



Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 21-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	630268 6
GTIN	4062406230197
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631720 maat 3; 4; 5; 6

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150

Verlängerung: 1 st. nr. 632420 maat 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 47 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
Hardschuiminlay voor assortiment 630268	630324 630268
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
	631720 6

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 6 mm

Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4

633520 1/4

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm

631020 4,5

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm

631020 5

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 4 mm

631720 4

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 5 mm

631720 5

Systeembox Type 2

630323 2