



## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 29-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630368 6
GTIN	4062406230203
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Voor Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6 en voor sleufschroeven met schroefdraad M2,5 – M5.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631720 maat 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 St. vergelijkbaar met nr. 675200 maat 1; 2; 3

Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 St. vergelijkbaar met nr. 675250 maat 4; 5,5; 8

Bitshouder: 1 St. nr. 676800 maat 4/4

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150

Verlengstukken: 1 st. 75 mm

1 st. nr. 632420 maat 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

## Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aantal delen	29
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 5,5 mm	675250 5,5
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 8 mm	675250 8
Verbindingsstuk Type 4/4	676800 4/4
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675200 3/25
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 4 mm	675250 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150

Hardschuiminlay voor assortiment 630368	630324 630368
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 6 mm	631720 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675200 2/25
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675200 1/25
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Systeembox Type 2	630323 2