



Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 42-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	630329 6
GTIN	4062406230722
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M10.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 – M4

en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 maat 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 7 st. vergelijkbaar met nr. 675340 maat TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150

Verlengstukken: 2 st. nr. 632420 maat 50; 100

Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4 met uitwerper
 Bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K, voor 1/4 inch bits C 6,3
 Verbindingshulpstuk: 1 St. bit-schacht E 6,3 – vierkant 1/4 inch
 Verbindingsstuk voor bits: 1 St. nr. 676800, 1/4 inch vierkant - bitopname 1/4 inch
 Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Aantal delen	41
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	174 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verbindingsstuk Type 4/4	676800 4/4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX8	675340 TX8
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675310 3/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX40	675340 TX40
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Hardschuiminlay voor assortiment 630329	630324 630329
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 14 mm	631020 14
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX30	675340 TX30
Systeembox Type 2	630323 2
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675320 3/25
Verbindingshulpstuk met bol Type 2	650005 2
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 100 mm	632420 100

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm	632420 50
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15	675340 TX15
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX10	675340 TX10
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5