



## Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	633918 6
GTIN	4062406230746
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 637220.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M14.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

Doppen: 14 st. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635720

Verlengstukken: 2 St. nr. 635420 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636220

Ratel: 1 St. nr. 635090

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-22 mm

Aantal delen	19
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	174 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Hardschuiminlay voor assortiment 633918	630324 633918
Systeembox Type 3	630323 3