



Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 26-delig, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	634318 12
GTIN	4062406230777
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12, voor bougies en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M12.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant resp. 6-kant: 12 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Doppen voor bougies: 2 st. vergelijkbaar met nr. 637329 maat 16; 20,8

Doppen voor binnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637620 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635720

Verlengstukken: 2 St. nr. 635420 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636220

Ratel: 1 St. nr. 635090

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-10 mm
Aantal delen	26

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-19 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	174 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 4 mm	637620 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 10 mm	637620 10
Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 20,8 mm	637329 20,8
Systeembox Type 3	630323 3
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637329 16
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 7 mm	637620 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 5 mm	637620 5
Hardschuiminlay voor assortiment 634318	630324 634318
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 3 mm	637620 3
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 8 mm	637620 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 6 mm	637620 6