



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	637818 12
GTIN	4062406230838
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 642120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 St. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Dwarsgreep: 1 St. 641320

Verlengstukken: 3 st. nr. 641020 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641620

Ratel: 1 St. nr. 640190

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	10-34 mm

Aantal delen	23
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	407 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
Systeembox Type 4	630323 4
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641020 75
Hardschuiminlay voor assortiment 637818	630324 637818
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295