



## Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637818 6
GTIN	4062406230821
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642120.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

Doppen: 17 St. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Dwarsgreep: 1 St. 641320

Verlengstukken: 3 st. nr. 641020 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641620

Ratel: 1 St. nr. 640190

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	23
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-34 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel

Sleutelwijdtematen	metrisch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	407 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
Hardschuiminlay voor assortiment 637818	630324 637818
Systeembox Type 4	630323 4
Systeembox Type 3	630323 3
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641020 75
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255