



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 12-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637668 6
GTIN	4062406230791
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M16.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 642220 maat 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 Verlengstukken: Resp. 1 st. nr. 641020 maat 130; 255

1 Ratel: Nr. 640190

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 62 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-24 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-24 mm
Aantal delen	12
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	407 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642220 24
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642220 18
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642220 13
Hardschuiminlay voor assortiment 637668	630324 637668
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642220 10
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642220 21
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642220 22
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642220 19
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642220 16
Systeembox Type 4	630323 4
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642220 17