



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 16-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637718 6
GTIN	4062406230807
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 13 St. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Verlengstukken: Nr. 641020 maat 130; 255

1 Ratel: Nr. 640190

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	16
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-34 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch

Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	407 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
Hardschuiminlay voor assortiment 637718	630324 637718
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255
Systeembox Type 3	630323 3
Systeembox Type 4	630323 4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2