

**Set bitdoppen voor Torx®, 1/2 inch-vierkant 10-delig, Aantal inserts: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	639528 10
GTIN	4062406230876
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

aandrijf- / verbindingdelen volgens **DIN 3122 / 3123**;
doppen volgens **DIN 3124**.

Binnen- / buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 – M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Bitdoppen

voor Torx®: 10 st. nr. 643620

maat TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen	10
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dop

Accessoires

Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX50	643620 TX50
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX25	643620 TX25
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX45	643620 TX45
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX20	643620 TX20
Systeembox Type 2	630323 2
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX27	643620 TX27
Hardschuiminlay voor assortiment 639528	630324 639528
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX55	643620 TX55