



Dopsleutelassortiment met lange doppen, 1/4 inch-vierkant 35-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	630308 6
GTIN	4062406230890
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

6-Kant doppen lang: 12 st. nr. 631415 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor binnenzeskantbouten: 6 st. nr. 631720 maat 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150

Verlängerung: 1 st. nr. 632420 maat 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 47 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 2,5-8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aantal delen	35
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Bitsoort	Dopsleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	2,5-8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	174 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 6 mm	631720 6
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 6 mm	631415 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 5 mm	631415 5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
Systeembox Type 3	630323 3
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 10 mm	631415 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 8 mm	631720 8
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 5,5 mm	631415 5,5
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 13 mm	631415 13
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 11 mm	631415 11
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 7 mm	631415 7
Hardschuiminlay voor assortiment 630308	630324 630308
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 12 mm	631415 12
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 9 mm	631415 9
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch kort Zeskant 2,5 mm	631720 2,5
6-kant dop 1/4 inch lang Sleutelwijdte 8 mm	631415 8