


**Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302917 16
GTIN	4062406229979
Artikelklasse	32A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Vorm A.

**Toepassing:**

**Met passpie** voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	32 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn