



Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302957 22
GTIN	4062406231026
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹. Vorm A.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	22 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Buiten-Ø D	40 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	22
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22

Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn