

**Meskopopname Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303027 16
GTIN	4062406231057
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹. Vorm A.

Levering:

Inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Reserve-frees aantrekbout nr. 309860/309861	16
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname