



Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302957 32 |
| GTIN | 4062406231040 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnlasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹. Vorm A.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 32 |
| Buiten-Ø D | 58 mm |
| Doorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Span-Ø D ₁ | 32 mm |
| Opname | BT 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6358 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |