



## Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling, Ø d = 12 mm, Schroefdraad M × Lengte L1: M5X20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Schachttolerantie h6.**

#### Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.

Inwendige koeling: ja

Boring-Ø D<sub>1</sub>: 5,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Totale lengte L: 65 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 20 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

### Technische beschrijving

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	5,5 mm
Totale lengte L	65 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Opname	Ø d = 12 mm
Schacht-Ø d	12 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname