



Accu-kettingzaag, Type: M18FCHS121



Bestelgegevens

Bestelnummer	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste kettingzaag met uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.**
- **18-V-li-ion-accu biedt u een vergelijkbaar hoog vermogen, betrouwbare werking en levensduur als een met tuinapparaat dat op benzine werkt - maar zonder directe emissies.**
- **Met een acculading voltooit u tot wel 150 snedes in 10x10 cm zacht hout (12,0 Ah); hetzelfde werk als met één tankvulling bij een benzine-tuinapparaat.**
- **De REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-accu is ontwikkeld voor professioneel en langdurend gebruik en past in alle met de hand geleide Milwaukee accu-elektrische gereedschappen. U kunt dus een en dezelfde accu gebruiken voor uw Milwaukee accu-reciprozagen, haakse slijpers met accu of accu-klopboorschroefmachines.**
- **Metalen klauwaanslag voor een verbeterde hefboomwerking bij het snijproces.**
- **Eenvoudige kettingsmering: lekvrij reservoir voor kettingolie (tankinhoud 200 ml), eenvoudig te vullen, eenvoudige controle van het vulniveau.**

Levering:

Inclusief 12,0 Ah High-Output accu en lader, 80 ml olie, ketting en kettingbescherming (zwaard).

Technische beschrijving

Gewicht	6,4 kg
Accucapaciteit	12 Ah
Aantal inbegrepen accu's	1
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V

Maximale vibratie volgens EN	4,96 m/s ²
Accuspanning	18 V
Geluidsdruk niveau	97,69 dB
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Kettingzaag