



Perslucht-schroefmachine, Type: S2480

Bestelgegevens

Bestelnummer	079161 S2480
GTIN	4589484319243
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Veelzijdige schroefmachines met 1/4 inch binnenzeskant-snelwisselhouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.), omschakelbaar voor **rechts-/linksom draaien**. Met slagwerk (gering terugstelmoment).

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Draaimomentbereik: 6 – 13 Nm

Maximale schroef- \varnothing (8.8–12.9): M5

Maximaal toerental: 6500 min⁻¹

Gereedschapsopname afmeting: 1/4 inch

Maximale luchtbehoefte: 600 l/min

Draadaansluiting: BSP

Technische beschrijving

Gewicht	0,78 kg
Maximale vibratie volgens EN	6,4 m/s ²
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige \varnothing)	10 mm
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Fabrikantnummer	S2480
Maximale luchtbehoefte	600 l/min

Draaimomentbereik	6 – 13 Nm
Geluidsproductie	90 dB(A)
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M5
Lengte	132 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP