

PRYOR**Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 10
GTIN	5022044005181
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Letterhoogte	10 mm
totale lengte	89 mm

Schachtdikte	14,3
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/T mm	085431 10/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/V mm	085431 10/V
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/L mm	085431 10/L
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/S mm	085431 10/S
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/R mm	085431 10/R
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/Z mm	085431 10/Z
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/U mm	085431 10/U
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/I mm	085431 10/I
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/B mm	085431 10/B
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/W mm	085431 10/W
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/N mm	085431 10/N
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/X mm	085431 10/X
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/G mm	085431 10/G
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/F mm	085431 10/F

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/J mm	085431 10/J
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/O mm	085431 10/O
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/P mm	085431 10/P
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/E mm	085431 10/E
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/D mm	085431 10/D
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/H mm	085431 10/H
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/A mm	085431 10/A
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/Y mm	085431 10/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/M mm	085431 10/M
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/C mm	085431 10/C
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/& mm	085431 10/&
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/Q mm	085431 10/Q
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 10/K mm	085431 10/K