

Garant
GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 11×D, Systeem / schacht-Ø: GL/16

Bestelgegevens

Bestelnummer	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Artikelklasse	29E

Omschrijving
Uitvoering:

Schacht HM-versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: GL

Totale lengte L: 204 mm

niet spanbaar bereik S: 85 mm

Aanbevolen spanlengte: 64 mm

Montageschroevenset: 269026 1

Technische beschrijving

niet spanbaar bereik S	85 mm
Aanbevolen spanlengte	64 mm
Systeem	GL
Montageschroevenset	269026 1
Totale lengte L	204 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264830; 264831

Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	11xD
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel