

**Garant****GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 8xD, Systeem / schacht-Ø: DM/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 518 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 5 mm

niet spanbaar bereik S: 179 mm

Aanbevolen spanlengte: 200 mm

Montageschroevenset: 269026 3

**Technische beschrijving**

niet spanbaar bereik S	179 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	5 mm
Aanbevolen spanlengte	200 mm
Systeem	DM
Montageschroevenset	269026 3
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Hogedrukverbindingsslang	269207

Totale lengte L	518 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264838; 264839
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

---

## Accessoires

Bevestigingsschroeven-set Type 3	269026 3
----------------------------------	----------