

**Garant****GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 8xD, Systeem / schacht-Ø: QC/32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 320 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 6 mm

niet spanbaar bereik S: 124 mm

Aanbevolen spanlengte: 128 mm

Montageschroevenset: 269026 1

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing H basisdeel	6 mm
niet spanbaar bereik S	124 mm
Systeem	QC
Aanbevolen spanlengte	128 mm
Montageschroevenset	269026 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Hogedrukverbindingsslang	269207

Totale lengte L	320 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264834; 264835
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel