

**Garant****GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 11xD, Systeem / schacht-Ø: QC/20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht HM-versterkt.

**Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 260 mm

niet spanbaar bereik S: 119 mm

Aanbevolen spanlengte: 80 mm

Montageschroevenset: 269026 1

**Technische beschrijving**

Systeem	QC
niet spanbaar bereik S	119 mm
Aanbevolen spanlengte	80 mm
Montageschroevenset	269026 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Hogedrukverbindingsslang	269207

Totale lengte L	260 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264834; 264835
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	11×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel