

Garant
GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 11xD, Systeem / schacht-Ø: QC/25

Bestelgegevens

Bestelnummer	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Artikelklasse	29E

Omschrijving
Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 330 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 2,5 mm

niet spanbaar bereik S: 125 mm

Aanbevolen spanlengte: 100 mm

Montageschroevenset: 269026 1

Technische beschrijving

niet spanbaar bereik S	125 mm
Aanbevolen spanlengte	100 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	2,5 mm
Systeem	QC
Montageschroevenset	269026 1
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208

Totale lengte L	330 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264834; 264835
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	11×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel