

Garant**eco-Basishouder, Schachthoogte h: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273894 25 |
| GTIN | 4062406352073 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Schachthoogte h | 25 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 90 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| voor zwaardhoogte h_5 | 32 mm |
| Spanklemstuk | 279840 2 |
| Klemschroef | 279815 14 |
| Producttype | Basishouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Klemschroef Type 14 | 279815 14 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |