

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: GL/11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264866, 264870 en 264874.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: GL

Aansluiting / scheidingspunt: 16 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDUCR

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 20 mm

Middenverplaatsing L_3 : 11 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	16 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	20 mm

Wisselplaatschroef	269028 38
Systeem	GL
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Aansluiting / scheidingspunt	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	SDUCR
Aanzethoek	93 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 38	269028 38
---------------------------------	-----------