

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: GL/11****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 264831 GL/11 |
| GTIN | 4062406231484 |
| Artikelklasse | 29D |

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264866, 264870 en 264874.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: GL

Aansluiting / scheidingspunt: 16 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDUCL

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 20 mm

Middenverplaatsing L_3 : 11 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------|
| Middenverplaatsing L_3 | 11 mm |
| Aansluiting / scheidingspunt | 16 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Aanzethoek | 93 graden |
| Systeem | GL |
| Serie | Master Mute |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. |
| ISO-code wisselsnijkop | SDUCL |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 20 mm |
| Totale lengte L | 16 mm |
| Wisselplaatschroef | 269028 38 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Snijkop |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Wisselplaatschroevenset Type 38 | 269028 38 |
|---------------------------------|-----------|