

Garant**Compacte spanner, Uitsteeklengte A: 47mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370143 47 |
| GTIN | 4062406233136 |
| Artikelklasse | 31K |

Omschrijving**Voordeel:**

- **Compacte constructie, vuil- en spaanafstotend.**
- **Hoogteschaal maakt snel vooraf instellen van de spanhoogte mogelijk.**
- **Drukstuk onverliesbaar gemonteerd. Drukstukadapters worden door middel van een geïntegreerde magneet bevestigd.**
- **Eenvoudige montage door de spanarm mogelijk.**

Materiaal:

Behuizing en drukarm van temperstaal.

Levering:

Compacte spanner, t-groefstuk voor breedte 14 mm en schroef M12.

Accessoires:

Drukstukset nr. 370148.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------|
| Spanhoogte S | 0 - 90 mm |
| Uitsteeklengte A | 47 mm |
| Lengte L | 95 mm |

| | |
|----------------------|------------------|
| Breedte B | 40 mm |
| Hoogte H | 81 mm |
| maximaal draaimoment | 105 Nm |
| Maximale spankracht | 16 kN |
| Voor draad M | M12 |
| Producttype | Compacte spanner |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Hoogtesokkel voor compacte spanner Hoogte H 80 mm | 370146 80 |
| Drukstukken, 3-delige set Type 3 | 370148 3 |