

Garant**Compacte spanner, Uitsteeklengte A: 67mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370143 67
GTIN	4062406233143
Artikelklasse	31K

Omschrijving**Voordeel:**

- **Compacte constructie, vuil- en spaanafstotend.**
- **Hoogteschaal maakt snel vooraf instellen van de spanhoogte mogelijk.**
- **Drukstuk onverliesbaar gemonteerd. Drukstukadapters worden door middel van een geïntegreerde magneet bevestigd.**
- **Eenvoudige montage door de spanarm mogelijk.**

Materiaal:

Behuizing en drukarm van temperstaal.

Levering:

Compacte spanner, t-groefstuk voor breedte 14 mm en schroef M12.

Accessoires:

Drukstukset nr. 370148.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	105 Nm
Uitsteeklengte A	67 mm
Maximale spankracht	12 kN

Lengte L	95 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	81 mm
Spanhoogte S	0 - 100 mm
Voor draad M	M12
Producttype	Compacte spanner

Accessoires

Drukstukken, 3-delige set Type 3	370148 3
Hoogtesokkel voor compacte spanner Hoogte H 80 mm	370146 80