

 Atlas Copco

Perslucht-boormachine, Type: D2116RQ



Bestelgegevens

Bestelnummer	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder. Inclusief omschakelventiel voor **rechts- / linksom draaien** (voor gebruik als schroefmachine of tap).

Levering:

Inclusief **snelspanboorhouder**.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale luchtbehoefte	600 l/min
Aanbevolen slangafmeting (inwendige \varnothing)	10 mm
Gewicht	1 kg
Afgegeven vermogen	250 W
Geluidsproductie	82 dB(A)

Maximaal toerental	0 - 2400 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 10 mm
Fabrikantnummer	D2116RQ
Lengte	211 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Boormachine, BE 75-16