



Perslucht-schroefmachine, Type: S2340

Bestelgegevens

Bestelnummer	079163 S2340
GTIN	7322590011413
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Met slipkoppeling.**
- **Draaimoment instelbaar.**
- **Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674205 e.v.).

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Draaimomentbereik: 0,5 – 2 Nm

Maximale schroef-Ø (8.8–12.9): M3

Maximaal toerental: 1300 min⁻¹

Gereedschapsopname afmeting: 1/4 inch

Uitvoering: Staaf

Maximale luchtbehoefte: 240 l/min

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	S2340
Maximale luchtbehoefte	240 l/min
Draaimomentbereik	0,5 – 2 Nm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	0,9 kg
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M3

Uitvoering	Staaaf
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	6,3 mm
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Maximaal toerental	1300 min ⁻¹
Geluidsproductie	83 dB(A)
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP