

**HOLEX****Snijplaat 6g, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140330 M12
GTIN	4062406233228
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,75 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 14 mm

**Technische beschrijving**

Draadafmeting	M12
Hoogte	14 mm
Oplopend met	1,75 mm
Buiten-Ø	38 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		