

**Snijplaat 6g, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140330 M5
GTIN	4062406233181
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,8 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 7 mm

Technische beschrijving

Draadafmeting	M5
Oplopend met	0,8 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Buiten-Ø	20 mm
Hoogte	7 mm

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		