

**Snijplaat 6g, M: M27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140330 M27
GTIN	4062406233297
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 3 mm

Buiten-Ø: 65 mm

Hoogte: 25 mm

**Technische beschrijving**

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Oplopend met	3 mm
Hoogte	25 mm
Draadafmeting	M27
Buiten-Ø	65 mm

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		