

HOLEX**Snijplaat HSS-E, MF: 8X0,75****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 141075 8X0,75 |
| GTIN | 4062406233570 |
| Artikelklasse | 12K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. **Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,75 mm

Buiten-Ø: 25 mm

Hoogte: 9 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------|
| Oplopend met | 0,75 mm |
| Draadafmeting | M8x0,75 |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Hoogte | 9 mm |

| | |
|---------------|-----------|
| Buiten-Ø | 25 mm |
| Draadsoort | MF |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Snijrichting | rechts |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |