

Garant**Led-accustraler, Type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081444 2000
GTIN	4062406232887
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-accustraler met robuuste aluminium behuizing voor dagelijks gebruik in ruwe omgevingen.

- **Hoogrendement COB led-modules.**
- **Dimbaar in 5 niveaus van 10 - 100%.**
- **Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.**
- **Voet met geïntegreerde 10 mm boring, voor de montage op gangbare statieven.**

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.

Technische beschrijving

ATEX-zone	geen
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 67

Accuspanning	7,3 V
Brandduur	2 - 20 h
Lichtbron	Led-module
Totale hoogte	163 mm
Totale lengte	163 mm
Totale breedte	63 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	4 Ah
Gewicht	790 g
Lichtstroom	200 - 2000 lm
Producttype	Straler

Accessoires

Reserveonderdelen acculampen Type 3	081434 3
Reserveonderdelen acculampen Type 4	081434 4
Li-ion-accu Accucapaciteit 4000 mAh	081431 4000
USB-lader Type CABLE	081455 CABLE
USB-lader Type CHARGER	081455 CHARGER
Reservelens met afdichting Type 1	081454 1