

Garant**Led-accustraler, Type: 3000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081445 3000
GTIN	4062406232894
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-accustraler met robuuste aluminium behuizing voor dagelijks gebruik in ruwe omgevingen.

- **Hoogrendement COB led-modules.**
- **Dimbaar in 5 niveaus van 10 - 100%.**
- **Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.**
- **Voet met geïntegreerde 10 mm boring, voor de montage op gangbare statieven.**

Flexibel te gebruiken. Accu- of netvoeding mogelijk.

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Gewicht	1720 g

Accucapaciteit	4,4 Ah
Totale lengte	234 mm
Brandduur	1 - 14 h
Totale hoogte	233 mm
Lichtstroom	400 - 4000 lm
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtbron	Led-module
IP-klasse	IP 67
Totale breedte	88 mm
Accuspanning	11,1 V
ATEX-zone	geen
Producttype	Straler

Accessoires

Reserveonderdelen acculampen Type 7	081434 7
Reserveonderdelen acculampen Type 5	081434 5
Lader Type CHARGER	081456 CHARGER
Li-ion-accu Accucapaciteit 4400 mAh	081431 4400
Reserveleens met afdichting Type 2	081454 2
Reserveonderdelen acculampen Type 6	081434 6