

Garant**Led-accuwerklamp, Type: 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081442 500
GTIN	4062406236113
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-accuwerklamp in slanke, robuuste uitvoering met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.

- **Traploos van 10 - 100% dimbare hoofdverlichting.**
- **Geïntegreerde spotlight-functie.**
- **Flexibel gebruik dankzij 180° zwenkbare magneetvoet en klap- en draaibare ophanghaak.**

Laadstation compatibel met het GARANT easyFix systeem. Ongecompliceerde lading en altijd klaar voor gebruik.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel en netadapter.

Opmerking:

Voor montage aan Easyfix geperforeerde wanden basisplaat 955820 maat 2 meebestellen.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
Lichtbron	Led-module
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Totale breedte	47 mm
Accuspanning	3,7 V
Lichtstroom	50 - 500 lm
Brandduur	2 - 20 h
Accucapaciteit	3 Ah
Gewicht	257 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale lengte	230 mm
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp

Accessoires

USB-lader Type CABLE	081432 CABLE
Li-ion-accu Accucapaciteit 3000 mAh	081431 3000
USB-lader Type CHARGER	081432 CHARGER
Reserveonderdelen acculampen Type 2	081434 2
LaadstationEasy Fix Type 500	081453 500