



## Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken en niet-roterende spindel, Meetbereik: 50-75mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Artikelklasse	42B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.  
Uitvoering met niet-roterende spindel.

#### Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

#### Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

### Technische beschrijving

Parallelliteit van de meetvlakken	5 $\mu$ m
Meetschotel- $\emptyset$	19,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Kalibratie	B1
Kalibratie	B2
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel- $\emptyset$	8 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm

Meetbereik	50 - 75 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

## Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------