



Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken en niet-roterende spindel, Meetbereik: 75-100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.
Uitvoering met niet-roterende spindel.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Aflezings	0,01 mm
Meetschotel-Ø	19,5 mm
Kalibratie	B1
Kalibratie	B2
Kalibratie	B2
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	5 µm

Spindel-Ø	8 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------